


## hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 1060 x 335 mm, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 652657



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Dossier-inhaakstelling

### Basisstelling

hofs dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 1060 x 335 mm
- veldlast 550 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het






bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners





- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

## Technische details





| meubeltype                       | stelling                                  | stabiliteit/versteving/schoren | diagonaalschoren   |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| stellingtype                     | dossierstelling                           | gebruik                        | eenzijdig  |
| stellingsysteem                  | kliksysteem                               | materiaal                      | staal  |
| stellingveld                     | grondveld                                 | stelling uitrusting            | legborden  |
| geschikt voor (branches)         | archiefruimtes                            | vakbreedte                     | 1000 mm  |
| hoogte                           | 1750 mm                                   | vakdiepte                      | 300 mm   |
| breedte                          | 1060 mm                                   | ordnerhoogtes                  | 5 stuks  |
| diepte                           | 335 mm                                    | oppervlak legbord              | verzinkt   |
| legborden / schappen aantal      | 5 stuks                                   | oppervlak standaard            | verzinkt   |
| vaklast                          | 60 kg                                     | kleur uitvoering               | verzinkt   |
| veldlast                         | 550 kg                                    | inhoud levering                | basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype              | plaatstalen legbord                       | levering                       | gedemonteerd   |
| legborden / niveaus uitrusting   | aanslagrand // legbordrand aan de zijkant | certificering                  | GS // RAL-keurmerk   |
| legborden / niveaus in hoogte ve | ja  | garantie                       | 5 jaar   |
| in hoogte verstelbaar legbord    | 25 mm                                     | gewicht                        | 24,18 kg   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150122 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs  |
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 652646 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 760 x 335 mm, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 652668 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 1010 x 335 mm, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 658835 |  | legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, uitgerust met aanslagrand en veiligheidsrand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 868292 |  | paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 953347 |  | vakverdeler, vrijstaand, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs  |

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 146193 |    | miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden |
| 528204 |   | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen   |
| 529925 |  | lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium  |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg          |