

## aanslagketting

draagvermogen bij 0-45° = 4250 kg /  
bij 45-60° = 3000 kg, nuttige lengte 1  
m, aantal kettingbundels 4, ketting  
inkortbaar

Artikelnummer: 674106



## Aanslagkettingen

### met 4 strengen

aanslagketting

- draagvermogen bij 0-45° = 4250 kg / bij 45-60° = 3000 kg
- kettingdikte 8 mm
- nuttige lengte 1 m
- aantal kettingbundels 4
- ketting inkortbaar
- ketting van staal (gelegeerd)
- conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

## Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	aanslagketting	kettingdikte	8 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	4250 kg	inkortbaar	inkortbaar
draagvermogen 0-45°	4250 kg	certificering	conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt
draagvermogen 45-60°	3000 kg	materiaal	staal (gelegeerd)

nuttige lengte 1 m

gewicht 13,56 kg

## Gerelateerde Producten

673828

· aanslagketting, draagvermogen 4250 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar