


## hofs magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 435 mm, vaklast 180 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 859473



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Traversenstelling

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 435 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 180 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 400 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem




















- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en lengteprofielen
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details


meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	magazijnstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // lengteprofielen
breedte	1310 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	435 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
vaklast	180 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1200 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	RAL-keurmerk
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	36,62 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

## Gerelateerde Producten

		
100738		bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1300 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
586111		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 400 mm, voor een vaklast van 180 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
589379		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589801		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589867		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
592599		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 400 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
599667		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
858619		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 435 mm, vaklast 145 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
858721		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 435 mm, vaklast 145 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
859564		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 435 mm, vaklast 180 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870137		opvanglegborden voor inhaakstelling, breedte x diepte 1300 x 400 mm, voor een vaklast van 200 kg, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
870454		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm

870614		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand
--------	---	---

### Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs