

Adaptateur Actif Vidéo DVI ou HDMI® vers DisplayPort® - Convertisseur DP - 1900x1200

StarTech ID: HDMI2DP



Le convertisseur DVI ou HDMI vers DisplayPort HDMI2DP transforme un signal d'entrée HDMI, DVI ou Mini DVI en une sortie DisplayPort (ou Mini DisplayPort), éliminant ainsi les coûts liés à la mise à niveau de votre matériel source ou à l'achat d'un nouvel écran. Prenant en charge des résolutions Full HD jusqu'à 1920 x 1200, le convertisseur HDMI2DP est la solution idéale pour connecter les périphériques dotés d'une sortie HDMI, DVI Single-Link ou mini DVI, comme les cartes vidéo (pour ordinateur de bureau ou portable), les consoles de jeux vidéo ou les récepteurs de home cinéma, à votre écran compatible DisplayPort. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux
- Conservez votre écran DisplayPort existant et utilisez-le avec votre appareil HDMI ou DVI

Features

- Prise en charge de résolutions Full HD jusqu'à 1920 x 1200
- Stockage des données EDID pour garantir la compatibilité entre la source et l'écran
- Prise en charge d'un audio HDMI 2 voies, non compressé, comme le LPCM
- Conversion possible des sources DVI ou Mini-DVI par le biais de câbles supplémentaires (non fournis)
- Compatibilité avec les entrées HDMI®, DVI/Mini DVI 1.0
- Prise en charge des sorties DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Converter Type	Convertisseur de format
Prise en charge audio	Oui
Signal de sortie	DisplayPort
Connecteur A	1 - HDMI (19 pin) Femelle
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 pin) Femelle
Spécifications audio	Son surround 5.1
Résolutions numériques max.	1920x1200 (50/60Hz)
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	82 mm [3.2 in]
Largeur du produit	43 mm [1.7 in]
Hauteur du produit	23 mm [0.9 in]
Poids du produit	14 g [0.5 oz]
Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation rouge
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.5A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	5W Max
Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
Poids brut	0.2 kg [0.4 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur HDMI vers DisplayPort
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/EU)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

