

Lacont

Sicherheitsschrank

storeLAB SiS Typ 30/1200 GL

Geeignet für wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 30, Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 1195 x 595 mm, Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster, Türanschlag beidseitig, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

storeLAB



Artikelnummer: 144719



Lacont Sicherheitsschrank storeLAB SiS Typ 30/1200 GL

Sicherheitsschrank

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 30
- Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 1195 x 595 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1600 x 1075 x 515 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster, Türanschlag beidseitig
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- mit Türfeststellanlage




- Türanschlag beidseitig
- automatische Selbstschließung der Türen und Abluftkanäle über Thermomechanik
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Im Raster von 32 mm verstellbar
- Auffangvolumen Bodenwanne 33 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510












Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Brandschutz	Brandkammer getestet Typ 30
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Schranktyp	Sicherheitsschrank	Material	Stahl
Lagerort	unter Dach	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1935 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Innenhöhe	1600 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1195 mm	abschließbar	ja
Innenbreite	1075 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	595 mm	Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Innentiefe	515 mm	Türanschlag	beidseitig
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne	Tür Ausstattung	Türfeststellanlage
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Unterbau	Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Zertifizierung	GS
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene)	Bodenwanne mit Lochblecheinsatz	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Höhenverstellraster Ebene	32 mm	Zertifizierung DIN-/EN-Normen	gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Bodenwanne	ja	Zertifizierung TRbF	Betrieb nach TRbF 20-L
Auffangvolumen Bodenwanne	33 l	Zertifizierung TRBS	Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Sicherheitsausstattung Schrank	automatische Selbstschließung der Türen und Abluftkanäle über Thermomechanik	Gewicht	298 kg

Zubehör

149135		Aufsatzadapter für Umluftsystem für Gefahrstoffschränk
408040		Stahlboden für Gefahrstoffschränk, für Schrank Breite x Tiefe 595 x 595 mm, Aus Stahl

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
509033		Löschdeckenbox mit Decke, für Entstehungsbrände, Höhe x Breite x Tiefe 313 x 308 x 159 mm, Gehäuse aus Stahl, Decke aus Glasgewebe
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525753		Gefahrensymbol, Symbol/Text: leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage