

Raja Stirnwandwagen



Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 221336



Raja Stirnwandwagen für den Transport schwerer Ladung

Stirnwandwagen

- Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 1250 x 680 mm
- Plattform aus Holz mit Gummibelag
- Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Stahl/Holz
Wagentyp	Plattformwagen	Euronorm	nein
Plattformwagentyp	Stirnwandwagen	klappbar	nein
elektrisch leitend	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	1250 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	680 mm	Rad-Ø	200 mm

Material Plattform	Holz	Höhe	1000 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Länge	1250 mm
Aufbauten	2 Stirnwände (Stahlrohr)	Breite	680 mm
nestbar	nein	Gewicht	31,5 kg