


## Krause

### Fahrgerüst

#### STABILO® Professional Serie 10

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 10,4 m,  
Gerüsthöhe 9,5 m, Standhöhe 8,4 m,  
Bühne Breite x Tiefe 2500 x 750 mm,  
Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 225366



### Krause Fahrgerüst STABILO® Professional Serie 10

#### das professionelle Gerüst für den Einstieg

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 10,4 m
- Gerüsthöhe 9,5 m
- Standhöhe 8,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2500 x 750 mm
- Geländer
- Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
- Bühne lässt sich ohne Abbau einhängen
- mit 4 Fahrrollen (höhenverstellbar)
- Gerüst aus Aluminium
- Gerüstgruppe 3
- Belastbarkeit nach DIN EN 1004
- TÜV geprüft
- Gewicht 230 kg



## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Tiefe	2850 mm
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Unterbau	4 Fahrrollen (höhenverstellbar)
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	Geländer
Gerüsthöhe	9,5 m	Gerüst Funktion	Bühne lässt sich ohne Abbau einhängen
Standhöhe	8,4 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	4 Ausleger für sicheren Stand
Arbeitshöhe	10,4 m	Gerüstgruppe	3
Bühnen Anzahl	2	fahrbar	ja
Höhe Bühne	8,4 m	Norm	DIN EN 1004 (Belastbarkeit)
Breite Bühne	2500 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Bühne	750 mm	Gewicht	230 kg
Breite	4750 mm		