

RAU

Schubladenschrank

Serie 7000

Höhe x Breite x Tiefe 825 x 1145 x 650 mm, 5 Schublade(n), Verschießbar mit Stiftzylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Platte aus Buche-Massivholz mit Lackleinölung



RAU.



Artikelnummer: 231145



Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 825 x 1145 x 650 mm
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x60 mm/1x90 mm/2x150 mm/1x270 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung und Beschriftungsfeld
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen rollengelagert mit Selbsteinlauf, Auszug 90 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Stiftzylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

- Platte aus Buche-Massivholz mit Lackleinölung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Höhe | 825 mm | abschließbar | ja |
| Breite | 1145 mm | Schließsystem | Stiftzylinderschloss |
| Tiefe | 650 mm | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladen Anzahl | 5 Stück | Beschriftungsfeld | ja |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x60 mm/1x90 mm/2x150 mm/1x270 mm | Griff | durchgehende Griffleiste |
| Schubladentraglast | 100 kg | fahrbar | nein |
| Nutzhöhe Schublade (detailliert) | Fronthöhe - 15 mm | Auflage Ausführung | Holzauflage |
| Nutzbreite Schublade | 1055 mm | Material Platte | Buche-Massivholz |
| Nutztiefe Schublade | 560 mm | Oberfläche Platte | mit Lackleinölung |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Stärke Platte | 25 mm |
| Auszugsführung Schublade | rollengelagert mit Selbsteinlauf | Anlieferung | fertig montiert |
| Auszug Schublade | 90 % | Garantie | 5 Jahre |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht | 143 kg |
| Farbe Front | enzianblau // RAL5010 | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 231175 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, 3 Längsteiler + 12 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 60 - 90 mm, Höhe x Breite x Tiefe 47 x 1055 x 560 mm |
| 231176 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, 3 Längsteiler + 12 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 120 - 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 90 x 1055 x 560 mm |
| 231177 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, 3 Längsteiler + 12 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 180 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1055 x 560 mm |
| 231178 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, 4 Längsteiler + 12 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 60 - 90 mm, Höhe x Breite x Tiefe 47 x 1055 x 560 mm |
| 231179 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, 4 Längsteiler + 12 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 120 - 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 90 x 1055 x 560 mm |
| 231180 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, 4 Längsteiler + 12 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 180 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1055 x 560 mm |
| 231181 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, mit 16 Fächern, 3 Längsteiler + 6 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 60 - 90 mm, Höhe x Breite x Tiefe 45 x 1055 x 560 mm |
| 231183 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, mit 16 Fächern, 3 Längsteiler + 6 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 120 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 90 x 1055 x 560 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 158965 |  | Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 318 x 258 mm, Wägebereich von 50 kg, Ablesbarkeit in 20 g Schritten |
| 184197 |  | Einzelmatte Arbeitsplatz-Bodenbelag, Höhe x Länge x Breite 13 x 900 x 600 mm, Aus Kautschuk mit genoppter Oberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 217101 |  | Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse |
| 530330 |  | Hocker, Sitz Höhe 540 - 720 mm, Sitzbezug aus Kunstleder in blau, Gestell aus Aluminium, Gestell mit Rollen |