

## Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 250 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 40 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243121

### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 250 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	250 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	40 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	1,16 kg