


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1205 x 695 mm, 6 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500609



THURMETALL



Thurmetall Schubladenschrank

mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1205 x 695 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x50 mm/1x75 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schubladentraglast	200 kg
Schranktyp	Schubladenschrank	Einteilungsraster quer	30 mm
Material	Stahl	Einteilungsraster längs	50 mm
Höhe	800 mm	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Breite	1205 mm	Auszug Schublade	100 %
Tiefe	695 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl	6 Stück	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Höhenverstellraster Schublade	25 mm	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	1x50 mm/1x75 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm/1x200 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Fronthöhe 50 mm	1 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 75 mm	1 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 125 mm	1 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Gewicht	163 kg

Zubehör

501097		Trennwand, 4 Längsteiler + 5 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 1100 mm
501098		Trennwand, 4 Längsteiler + 5 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 1100 mm
501113		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 1100 mm
501114		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501115		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 1100 mm
501116		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 1100 mm
501149		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 54 Kästen, 42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 1100 mm
501150		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 54 Kästen, 42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 1100 mm

501151		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 54 Kästen, 42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501162		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 33 Kästen, 33 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 1100 mm
501164		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 33 Kästen, 33 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 1100 mm
501165		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 33 Kästen, 33 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501169		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Breite 1100 mm, In schwarz
501173		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Breite x Tiefe 1100 x 600 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit
532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau