



MODULAIRE BEHUIZING

## GTA 342-t



### GTA 342-t

Modulaire behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

320 x 440 x 179 mm  
Artikelnummer: 01534201

Automaatverdeler - Industriekwaliteit -, 3 rijen, PE/N klem, met steeds 2 Klempunten 16 mm<sup>2</sup>, 10 Klempunten 6 mm<sup>2</sup>, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm
Binnen hoogte:	157 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



# GTA 342-t

## Andere eigenschappen

Kleur:	grijs
Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	400 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m