



## Eigenschappen

UNI-T

Basis functies	Bereik	Beste nauwkeurigheid	
Isolatiweerstand meting	50V: 0.1MΩ ~ 50.0MΩ	±(3%+5)	
	100V: 0.1MΩ ~ 100.0MΩ	±(3%+5)	
	250V: 0.2MΩ ~ 99.9MΩ 100MΩ ~ 250MΩ	±(3%+5) ±(3%+5)	
	500V: 0.5MΩ ~ 99.9MΩ 100MΩ ~ 500MΩ	±(3%+5) ±(3%+5)	
	1000V: 4.0MΩ ~ 99.9MΩ 100MΩ ~ 999MΩ 1.00GΩ ~ 2.00GΩ	±(3%+5) ±(3%+5) ±(5%+5)	
DC Spanning	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.09%+6)	
AC Spanning	6V/60V/600V/1000V	±(1%+3)	
DC Stroom	60mA/600mA	±(1.0%+2)	
AC Stroom	60mA/600mA	±(1.5%+2)	
Weerstand	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ	±(0.9%+2)	
Capaciteit	10nF/100nF/1μF/10μF/100μF	±(3%+5)	
Frequentie	60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz	±(0.1%+3)	
Temperatuur	-40°C ~ 537°C -40°F ~ 998°F	±(1%+10) ±(1%+18)	
<b>Speciale functies</b>			
Automatische bereikkeuze	✓	Display verlichting	✓
Diodetest	✓	Max/Min mode	✓
Doorbelttest	✓	Nulstand compensatie	✓
True RMS	✓	Slaapstand	✓
Data hold	✓	Low battery indicatie	✓
Data logging	99 metingen	Compleet icoon display	✓
Veiligheids categorie	IEC61010 CAT IV 600V, CAT III 1000V		

## Algemene informatie

Voeding	6 x 1.5V alkaline batterijen (AM3/LR6)
LCD afmetingen	81 x 46 mm
Product kleur	Rood en grijs
Product gewicht	Circa 505 g
Product afmetingen	96.7 x 202.8 x 46 mm
Standaard accessoires	Meetsnoeren, verlengsnoeren, batterijen, Nederlands- en Engelstalige handleiding, krokodillenbekklemmen, thermokoppel K-type, draagtas
Standaard stukverpakking	Box