


# Technisch specificatieblad

90° bocht 60

Art.-Nr. 6043208



Bocht 90°, horizontaal, voor alle types kabelgoten met een hoogte van 60 mm.




<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	Het hulpstuk wordt in ongemonteerde toestand geleverd. Inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal.
------------------------------	---

## Stamgegevens

Bestelnr.	6043208
Type	RB 90 615 FS
Omschrijving 1	Bocht 90°
Omschrijving 2	horizontaal, met hoekverbinder
Dimensie	60x150
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	88,40 kg/100 st.

## Technische gegevens

	Breedte	150,00 mm
	Zijhoogte	60,00 mm
	Afmeting B	150,00 mm
	Afmeting R	50,00 mm
	Afbuiging (hoek)	90°
	Uitvoering verbinder	meegeleverde verbinder
	Afmetingen	250 x 250 x 60 mm
	Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
	Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
	NATO Gatenspatroon	<input type="checkbox"/>
	Richtingsverandering	horizontaal
	RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
	Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
	Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>