


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers HF-METRA 40, kanaalbreedte 25

Artikelnr. 6132544



Halogeenvrije bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast

Directe wandmontage via de geïntegreerde vloerperforatie (met dubbelzijdige kleefband als montagehulp). Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.



PC/
ABS


Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132544
Type	LK4H 40025
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Materiaal-afk.	PC/ABS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	21,00 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	25,00 mm
Zijhoogte	40,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	760,00 mm ²
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Sleufafstand	5,50 mm
Sleufbreedte	4,50 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>