

Artikel nummer	artikelnaam
865001019	Blue-control Bluetooth LED-Strip Controller, RGBW, RGB, W/R/G/B (enkel), 4-kanaals

Blue-control Bluetooth LED-Strip Controller, RGBW, RGB, W/R/G/B (enkel), 4-kanaals, ingang: schroefklemmen + contactdoos 12-24V, uitgang: schroefklemmen max. 15A (tot 6A per kanaal), max. 360W (tot 72W - 144W per kanaal)



Technische gegevens	865001019
Stroomvoorziening	12 - 24 V AC/DC
Aantal relais	1
Geschikt voor schakelaar	ja
Geschikt voor pulsdrucker	geen
Geschikt voor dimmer	ja
Geschikt voor rolluikschakelaar	geen
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	geen
Geschikt voor jaloezieschakelaar	geen
Transparant	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	ja
Compatible met Amazon Alexa	ja
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	arctic wit
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Rollingcode-systeem	geen
Aantal commando's	∞
Radiofrequentie	2400
In behuizing	ja
In buisvoetbehuizing	geen
SMD-module/printplaat	geen
Druktoetsenmodus	ja
Schakelmodus	ja
Met radio-handzender	geen
Met radiocodeerapparaat	geen
Met radioknop	geen
Codelengte (Bit)	128
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Met IFTTT ondersteuning	nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens		865001019
Beschermingsgraad (NEMA)	overig	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Modulatie	UKW (FM)	