


## SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EN10077210	4015120077210



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Nur für den Inneneinsatz vorgesehen.
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Leveringsomvang	Pictogramplaat (Display) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire.
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	*UNDEFINED TEXT*
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouwlength: 430 mm x Inbouwbreedte: 155 mm x Inbouwdiepte: 66 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	2

BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte/ diepte 223 mm
Gewicht	725 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat

### Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichting voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 32m leesafstand
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling

Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Inschakelstroom	17,5 A / 208 μs
Lekstroom	0,009 mA

### VERLICHTING

Lichtuittreding	direct
Nominaal vermogen P	3 W

### NOODVERLICHTING

Leesafstand	32 m
Pictogramhoogte	160 mm
Brandduur	3 h
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
laadtijd	min. 20 h
Statusindicatie	per LED
Automatische zelftest	–

## SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

### Artikelnummer


EN10077210

### GTIN

4015120077210

### Maattekening

---



### Gedetailleerde productbeschrijving

---

- Decentrale noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 32m leesafstand volgens DIN EN 1838
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling
- Insteekklem voor doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
  - Automatische, wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
  - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat