

**Artikelnummer:** 129258

**Kurzbeschreibung:** Elektrische disselpalaar E-DH1233MG

**Langbeschrijving:** Elektrische disselpalaar E-DH1233MG:

Goed bedienbaar apparaat in meeloop-uitvoering met 1,2 t draagvermogen. Deze heftrucks met diesel uit de E-DH12 MG-serie kenmerkt zich door hoge prestaties en een hoge hefhoogte van 3,3 meter. Eersteklas mastprofielen en precisie mastrollen zijn een garantie voor kwaliteit en veiligheid. Bovendien zijn de apparaten met vele functies uitgerust, die volautomatisch worden



uitgevoerd en die het gebruik nog veiliger maken. Zo wordt de rijnsnelheid automatisch begrensd als de hefhoogte de 500 mm overschrijdt of als de diesel omhoog

is. <b>Kenmerken:</b> <ul><li> Wendbaar en manoeuvreren kost weinig kracht</li><li>

Opzij aangebrachte diesel voor een veilige en eenvoudige bediening</li><li> Opzij

geplaatst accuwisselsysteem</li><li> Automatisch stapvoets als de diesel omhoog

is</li><li> Automatisch in stand-bystand bij niet in gebruik</li><li> Accustatus- en

laadindicatie met bedrijfsurenmeter</li><li> Onderhoudsarme en krachtige AC-

draaimotor</li><ul><b>Technische gegevens:</b><ul><li> Bouwhoogte (met vork beneden):

2120 mm</li><li> Max. hefhoogte: 3300 mm</li><li> Bouwhoogte (met vork bovenaan):

3829 mm</li><li> Gewicht: ca. 992 kg</li><li> Draagvermogen: 1200 kg</li><li>

Lastzwaartepuntafstand: 600 mm</li><li> Vorkhoogte als de vork omlaag is: 90

mm</li><li> Vrije hefhoogte: 100 mm</li><li> Afm. vork (lxbxh): 1150 x 180 x 60

mm</li><li> Draagbreedte: 550 mm</li><li> Buitenafm. (lxb): 1831 x 800 mm</li><li>

Draaicirkel: 1463 mm</li><li> Wiel: polyurethaan</li><li> Wiel: a~ 230 x 75 mm

breed</li><li> Tandemwielen: a~ 85 x 85 mm breed</li><li> Rijnsnelheid met/zonder vracht:

5,0/5,5 km/s</li><li> Hefsnellheid met/zonder vracht: 127/150 mm/s</li><li> Rijmotor: 1,1

kW</li><li> Hefmotor: 2,2 kW</li><li> Accucapaciteit: 24/210 V/Ah</li><li> Oplader

(extern): 24/30 V/A</li><ul>

