

Peli Taschenlampe 3315Z0, gelb, LED, ATEX,
Peli Taschenlampe 3315Z0, gelb,
LED, ATEX, 138lm, IP67, 3xAA

Peli

Hersteller-Art.-Nr.: 033150-0102-241E

Hesse-Art.-Nr.: 491001

Die neue 3315Z0 LED Lampe: Kompakt, leicht
und mit enormer LED-Leistung.

- Material: ABS-Gehäuse u. Polykarbonat-Schraublinse
- Leuchtmittel: LED
- Spannung: 4,5 V
- Lieferumfang: Handschlaufe

**Merkmale nach HESSE**

Gewicht	180 g
Farbe	gelb
Verpackungseinheit	1 Stück
Länge	156 mm
Leuchtstärke	138 lm
Leuchtweite	146 m
Schutzklasse	IP67
Brenndauer	19 h
Stromversorgung	Batterie
Batterie	3 x AA, im Lieferumfang enthalten

Merkmale nach HESSE

ATEX-Zertifizierungs-Code	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Zolltarifnummer	85131000
GTIN	0019428135010
Ursprungsland	China

Merkmale nach ECLASS 8.0
[27110503 - Taschenleuchte (Ex-)]

Anzahl der Leuchtmittel	1
Bauform	länglich
Länge	156 mm
Gehäusefarbe	gelb
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 0
Ausführung des Leuchtmittels	LED
Explosionsschutz Kennzeichnung	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da
Werkstoff	ABS/Polycarbonat
Lieferantenartikelnummer	491001
Artikelbezeichnung	Taschenlampe LED, Akku mit Ex-Schutz
Herstellerartikelnummer	033150-0102-241E
Zolltarifnummer (TARIC)	85131000
Produkttypbezeichnung	Peli Taschenlampe 3315Z0, gelb, LED, ATEX, 138lm,
Hersteller-Name	PELI™
