



RE010-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
- Kein Cu
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 Bohrungen mit 1,00 mm Ø
- Größe 100 x 160 mm