

Zástrčný můstek - FBSR 3-8 - 3001597

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zástrčný můstek, rozteč: 8,2 mm, šířka: 22,9 mm, počet pólů: 3, barva: červená

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356891196

Technické údaje

Technické údaje

Barva	červená
Materiálem	měď
Počet pólů	3
Rozteč	8,2 mm
Výška	30 mm
Šířka	22,9 mm
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Zatěžovací proud maximální	32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100

Zástrčný můstek - FBSR 3-8 - 3001597

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENEC

Příslušenství

Řezací nástroj

CUTFOX-FBS - 1212124



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>