

Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Durchmesser 3-14mm



Klemmen-Rastermaß	17 mm
Anschlüsse	
anschließbarer Kabeldurchmesser	
• minimal	3 mm
• maximal	14 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Mechanischer Aufbau	
Höhe	57,8 mm
Befestigungsart	Direktmontage
Approbationen Zertifikate	
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Konformitätserklärung	



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9130-0BA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH9130-0BA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9130-0BA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

