




LED FIL G45 E27 12V-42V AC/DC 2W 180lm (18W) 827 Clear

Artikelnummer: 145611

BAI LED Filament G45 Kogel E27 Laagvolt 12V-24V-28V-32V-42V AC/DC 2W 180lm (18W) 2700K Helder 320° 45x75mm P45 LED-lamp

Led filament lampen kan men zien als de moderne duurzame versie van de oude gloeilamp. De zogenaamde filamenten vervangen de traditionele gloeidraad waardoor de lampen vele malen energiezuiniger zijn en veel langer meegaan. Deze low voltage serie is speciaal geschikt voor ruimtes waar men niet op het gebruikelijke hoogvolt netwerk zit. Denk hierbij aan boten, kelders, garages en opslagruimtes.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145611
Merk	Bailey
Product Series	Low voltage LED bulb
Product Type	G45 FIL

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	2
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampaanduiding	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	75
Diameter [mm]	45
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	320 - 320
Kleur behuizing	Kleurloos
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Kleur	Wit
Voet	E27
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Filament lamp	Ja
Lampvorm	Bol
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	90
Lichtstroom [lm]	170 - 180
Spanningstype	AC/DC
Lampvermogen [W]	2 - 2
Vermogensfactor	0.9
Nom. stroom [mA]	100 - 100
Nom. spanning [V]	12 - 42