

NMPRO-CMB2

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Min. Bildschirmgröße* | 32 inch |
| Max. Bildschirmgröße* | 55 inch |
| Min. Gewicht | 0 kg (pro Bildschirm) |
| Max. Gewicht | 30 kg (pro Bildschirm) |
| Bildschirme | 2 |
| VESA-Minimum | 100x100 mm |
| VESA-Maximum | 600x400 mm |

FUNKTIONALITÄT

| | |
|-------------------|-------------------|
| Typ | Neigen Fixiert |
| Höhenverstellung | 114 cm |
| Weiteneinstellung | 197 cm |
| Tiefeneinstellung | 22 cm |
| Neigung (Grad) | 21° |
| Anpassungstyp | Manuell |

INFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Garantie | 5 Jahre |
| EAN code | 8717371447571 |

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS PRO SELECT MENUBOARD



Neomounts



Neomounts

Neomounts Pro PRO Signage Deckenhalterung für zwei 32"-55"/65" Flachbildschirme - Schwarz

Der Neomounts Pro Signage Deckenhalter NMPRO-CMD2, ist eine neigbare Halterung für zwei Flachbildschirme bis zu 55"/65". Eine gute Wahl für eine flexible Einstellbarkeit ihrer Bildschirm. Der Neomounts Pro neigt (0°/-6°/+15°) für den optimalen Blickwinkel Neomounts Pro NMPRO CMB-Serie wurde für 1 bis 4 Bildschirme entwickelt. Die Kapazität liegt bei 30kg pro genutztem Bildschirm. Sie können Bildschirme mit den VESA Standards von 100x100 bis 400x400mm (65") oder VESA 100x100 bis 600x400mm (55"). die Tiefe beträgt 21,9cm *Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten

NMPRO-CMB2

NEOMOUNTS PRO SELECT MENUBOARD

