

71402 | 71403 | 71404 ESD-Lenkrollen

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder mit schwarzen Vollgummi-Reifen, elektrisch leitfähig, Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager.



71402 | 71403 | 71404



71502 | 71503 | 71504

71412 | 71413 | 71414 ESD-Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.



71412 | 71413 | 71414



71512 | 71513 | 71514

71422 | 71423 | 71424 ESD-Bockrollen

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.
(ESD = Electrostatic Discharge)



71422 | 71423 | 71424



71522 | 71523 | 71524

71502 | 71503 | 71504 Lenkrollen

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Hitzebeständig von -40° bis +90° C.

71512 | 71513 | 71514 Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

71522 | 71523 | 71524 Bockrollen

Gehäuse Stahlblech verzinkt.
Räder wie Lenkrollen.

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg
Lenkrollen	71402	125 x 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	100
	71403	160 x 40	190	135 x 110	105 x 75/80	11	135
	71404	200 x 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	205
Lenkrollen mit Feststeller	71412	125 x 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	100
	71413	160 x 40	190	135 x 110	105 x 75/80	11	135
	71414	200 x 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	205
Bockrollen	71422	125 x 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	100
	71423	160 x 40	190	135 x 110	105 x 75/80	11	135
	71424	200 x 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	205

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch mm Ø	Tragkraft kg
Lenkrollen	71502	125 x 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71503	150 x 40	185	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71504	200 x 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	350
Lenkrollen mit Feststeller	71512	125 x 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71513	150 x 40	185	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71514	200 x 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	350
Bockrollen	71522	125 x 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71523	150 x 40	185	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71524	200 x 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	350