

Nadelabklopfen

Nadelabklopfen 3 BPG

Handlicher Nadelabklopfen in Pistolenform



Technische Daten

	Nadelform Pistolenform
	Hub 39,0 mm
	Schlagzahl 2200 mm ⁻¹
	Schallleistungspegel 92,0 dB (A)
	Luftverbrauch 3,8 l/s
	Druckluftanschluss 3/8 Zoll
	Baulänge 342 mm
	Gewicht 3,7 kg

Beschreibung

- Handlicher Nadelabklopfen in Pistolenform
- Ausgerüstet mit 28 Nadeln 3 mm Ø Meißelform
- Meißelausführung mit 13 mm 4-kant. Buchse
- Umrüsten der Nadelstärke zylindrisch / spitz von 2-4 mm Ø möglich
- Schlagzahl: 2.200 min⁻¹

Ähnliche Produkte

