

KOHLER®

SDMO®



WELDARC 220 T C5

PORTABLE POWER

Baureihe WELDARC INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geringer Verbrauch
- Integrierter leichter Lagerbehälter

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird. STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe WELDARC INTENS

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.



WELDARC 220 T C5

TECHNISCHE DATEN SCHWEISSAGGREGAT

Baureihe	WELDARC INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	5.70
Max. Leistung LTP (kVA)	7.10
Normalschweißmodus 35% (A)	200
Intensivschweißmodus 60% (A)	170
Zündspannung (V)	73
Minstdurchmesser Stab (mm)	1.6
Höchst Durchmesser Stab (mm)	4
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	7.30
Verbr. 75% (L/h) *	2.60
Autonomie 75% (h) *	2.80
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH440_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	429
Kapazität Öl (l)	1.30

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.50
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	94.50

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.50
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	96.50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	589

KOHLER®
SDMO®

10/13/2020

WELDARC 220 T C5 - PORTABLE POWER - WELDARC INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung



10/13/2020

WELDARC 220 T C5 - PORTABLE POWER - WELDARC INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kererven - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Betriebs- und
Wartungsanleitung

OPTIONEN



RKB1HD Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW



R10 Dazu gehören 1X10 m Kabel, 1 Massezange, 1 Elektrodenhalter, 1 Hammer, 1 Bürste, 1 Schirm.



RKS2 Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH395 und CH440.



RH1 Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO