




Technisches Datenblatt

K81224

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Dc1	120 mm
Dc	170 mm
Dw	15 mm
Lw	15 mm
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81224
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81224
Ea	160 mm
Eb	129,2 mm
Poids cage à rouleaux	0,73 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	264 kN
C0a	930 kN
Nlim (Fett)	430 U/min
Nlim (Öl)	1.700 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,64 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,5 Hz