

Artikelnummer: 131644

Kurzbeschreibung: Palletweegschaal UFN 1.5T0.5IPM (rvs)

Langbeschreibung: Robuste Palettenwaagen UFB: mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät. Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Die Wiegezelle aus Stahl ist silikonbeschichtet. Große LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 52 mm. Kabellänge des Anzeigegerätes ca. 5 m



Umgebungstemperatur: 0-° C bis 40-° C. Ausführungen: Stahl, lackiert, IP67 (Anzeigegerät: B 250 x T 160 x H 587 mm) oder in Edelstahl, IP 67 (Anzeigegerät: B 266 x T 165 x H 96 mm).
Modell UFB 600K200M: Ablesbarkeit: 200 g max. Wiegebereich: 600 kg. Eichwert*: 200 g. Mindestlast: 4 kg. Gewicht: ca. 43 kg.
Modell UFB 1.5T0.5M: Ablesbarkeit: 500 g max. Wiegebereich: 1500 kg. Eichwert*: 500 g. Mindestlast: 10 kg. Gewicht: ca. 43 kg.
* Die Eichung bitte gleich mitbestellen - eine nachträgliche Erst-Eichung ist nicht möglich!

