

**Artikelnummer:** 156796

**Kurzbeschreibung:** Werkbank verlaagbaar 8152, B 2000 x D 700 x H 880 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank serie 8152, verrijdbaar, neerlaatbaar, met schuiflade: In deze versie is de werkbank van de serie 8152 verrijdbaar en neerklapbaar. De werkbank van de serie 8152 heeft ook een lade en is verkrijgbaar in vele breedtes.

Uitgerust met een lade en een plank van plaatstaal is de werkbank van de serie 8152 in deze uitvoering zowel verrijdbaar als neerlatend. Het werkblad van de werkbank uit de serie 8152 bestaat uit een 40 mm dik massief beuken blad, dat geschuurd en geolied is. De stabiele gelaste constructie met framevoeten van stalen buis Profi I biedt een maximale oppervlaktebelasting van 1250 kg. Wanneer het chassis is uitgeschoven is het maximaal 450 kg. De framevoeten hebben elk twee vaste en twee zwenkwielen, die via een excentrische hendel aan de rechterkant kunnen worden in- en uitgekapt. Zo kan de werkbank verlaagd worden. Daarnaast heeft de 8152 serie een 180 mm hoge lade en een deur met een openingsbreedte van 180 graden. Deze kan worden vergrendeld via de centrale vergrendeling. De werkbankenserie is verkrijgbaar in de breedtes 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm. Het is 700 mm diep en 880 mm hoog. De werkbank wordt volledig gemonteerd geleverd. <b>Meer details:</b>

- Mobiel
- Verlaagbaar
- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650mm) met framevoeten van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2mm)
- Chassis met 2 vaste en 2 zwenkwielen, die met een excentrische hendel (rechts) kunnen worden in- en uitgekapt (excentrische hendel in beide verticale posities).
- Met lade: 1 x 180 mm
- Met handgreep/pushbalk (los meegeleverd)
- 1 deur: 1 x 360 mm, openingsbreedte 180 graden, zelfsluitende veer scharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Plaatstalen legbord, diepte 650 mm, legbordhoogte 620 mm (behalve breedte 750 mm)
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Oppervlaktebelasting met verlengd chassis: max. 450 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- breedte: naar keuze 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm breed
- hoogte: 880 mm

