

**Artikelnummer:** 30213

**Kurzbeschreibung:** Universele legbordstelling, Plaatstalen legbord, draagvermogen 125 kg, B 1250 x D 500 mm

**Langbeschrijving:** Universele legbordstelling, Plaatstalen legbord, draagvermogen 125 kg, B 1250 mm: Plaatstalen legbord, dubbel afgekant. Universeel inzetbaar.

- Belastbaarheid per legbord: tot 125 kg bij verdeelde last
- Legborden verstelbaar in een raster van 62,5 mm, lichtgrijs (RAL 7035) voor de legborden
- Hoogwaardige epoxyharscoating
- 1250 mm breed
- Verschillende diepten

**TIP!** Voor de opslag van ordners bestelt u (incl. afdekblad) diepte 300 mm voor eenzijdig of diepte 600 mm voor dubbelzijdig gebruik. H: 2000 mm met 6 legvlakken per veld of H 2500 mm met 7 legvlakken per veld.**Veiligheidsadvies:** Stellingen met hoogte-/diepteverhouding  $\approx 5 : 1$  tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

