

Artikelnummer: 308657

Kurzbeschreibung: Etagewagen voor laboratorium en productie, 4 etages, 800 x 500 mm

Langbeschreibung: Etagewagen voor labo en productie, 4 etages, 800 x 500 mm: Voor de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie als assistent in laboratorium en productie. Met gesloten buisframe rondom voor meer stabiliteit. Chassis met gelaste dwarsbalken. Gemaakt van roestvrij staal CrNi 18/10. Gelaste, diepgetrokken laadvlakken met omtrekrand en grote radii (zonder vuilophoeken). Gevoerd met anti-trommelvoering.

- Stuurwielen met grijsblauwe niet-strepende grijsblauwe banden, waarvan 2 geremd volgens de Europese norm EN 1757-3, massieve doorbuigingswielen beschermen tegen beschadigingen.
- Laadoppervlak: B 800 x D 500 mm
- Buitenafmetingen: B 900 x D 600 mm.
- Totale hoogte: 1335 mm
- Hoogte bovenverdieping: 1235 mm
- Afstand tussen de verdiepingen: 280 mm
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel a": 125 mm
- Eigen gewicht: 37 kg

