

**Artikelnummer:** 308948

**Kurzbeschreibung:** Roosterwagen, voor intern gebruik, gegalvaniseerd, 1185 x 785 mm

**Langbeschreibung:** Roosterwagen, voor intern bedrijf, gegalvaniseerd, 1185 x 785 mm: De gegalvaniseerde roosterrolley is ideaal voor intern transport over korte afstanden. De roosterrolley is gegalvaniseerd en bijzonder stabiel. Met een draagvermogen van 450 kg is het ideaal voor het vervoer van goederen over korte afstanden. De 4 polyamide zwenkwielen maken het manoeuvreren bijzonder eenvoudig en comfortabel. Een stuurwals is voorzien van een vergrendeling, zodat de roosterkar ook tijdens het laden en lossen moeiteloos kan worden vastgezet. Dankzij de lage laadhoogte en een smalle maaswijdte van 65 x 35 mm kan de roosterrolley ook snel en eenvoudig met kleinere goederen worden geladen. In totaal is de roosterrolley 1185 mm lang, 785 mm breed en 160 mm hoog. <b>Meer details:</b>

- Voor intern gebruik
- Gegalvaniseerd rooster
- Lage laadhoogte
- 4 polyamide stuurwielen, waarvan 1 met remmen
- Maaswijdte rooster: ca. 65 x 35 mm
- Totale hoogte: 125 mm
- Afmetingen: L 1185 x B 785 x H 160 mm
- Draagvermogen: 450 kg
- Eigen gewicht: 21 kg

