


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Gewinde: **METRISCH**



Dichtkantenring

Drosselfreie T-Schwenkverschraubungen

metrisch

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde	PN
leichte Baureihe					
TH 6 LM	TH 6 LM ES	TH 6 LM NC	6 L	M 10 x 1	315
TH 8 LM	TH 8 LM ES	TH 8 LM NC	8 L	M 12 x 1,5	315
TH 10 LM	TH 10 LM ES	TH 10 LM NC	10 L	M 14 x 1,5	315
TH 12 LM	TH 12 LM ES	TH 12 LM NC	12 L	M 16 x 1,5	315
TH 15 LM	TH 15 LM ES	TH 15 LM NC	15 L	M 18 x 1,5	315
TH 18 LM	TH 18 LM ES	TH 18 LM NC	18 L	M 22 x 1,5	315
TH 22 LM	TH 22 LM ES	TH 22 LM NC	22 L	M 26 x 1,5	160
TH 28 LM	TH 28 LM ES	---	28 L	M 33 x 2	160
TH 35 LM	TH 35 LM ES	---	35 L	M 42 x 2	160
TH 42 LM	TH 42 LM ES	---	42 L	M 48 x 2	160
schwere Baureihe					
TH 6 SM	TH 6 SM ES	TH 6 SM NC	6 S	M 12 x 1,5	400
TH 8 SM	TH 8 SM ES	TH 8 SM NC	8 S	M 14 x 1,5	400
TH 10 SM	TH 10 SM ES	TH 10 SM NC	10 S	M 16 x 1,5	400
TH 12 SM	TH 12 SM ES	TH 12 SM NC	12 S	M 18 x 1,5	400
TH 14 SM	TH 14 SM ES	TH 14 SM NC	14 S	M 20 x 1,5	400
TH 16 SM	TH 16 SM ES	TH 16 SM NC	16 S	M 22 x 1,5	400
TH 20 SM	TH 20 SM ES	TH 20 SM NC	20 S	M 27 x 2	400
TH 25 SM	TH 25 SM ES	TH 25 SM NC	25 S	M 33 x 2	250
TH 30 SM	TH 30 SM ES	---	30 S	M 42 x 2	250
TH 38 SM	TH 38 SM ES	---	38 S	M 48 x 2	250

für Typ ES/NC

Dichtkantenringe


leichte Baureihe

DKA 1/8-10 ES
DKA 12 ES
DKA 14 ES
DKA 16 ES
DKA 18 ES
DKA 22 ES
DKA 26 ES
DKA 1-33 ES
DKA 1 1/4"-42 ES
DKA 1 1/2"-48 ES

schwere Baureihe

DKA 12 ES
DKA 14 ES
DKA 16 ES
DKA 18 ES
DKA 20 ES
DKA 22 ES
DKA 27 ES
DKA 1-33 ES
DKA 1 1/4"-42 ES
DKA 1 1/2"-48 ES

Gewinde: **ZÖLLIG**



Dichtkantenring

Drosselfreie T-Schwenkverschraubungen

G-Gewinde

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde	PN
leichte Baureihe					
TH 6 LR	TH 6 LR ES	TH 6 LR NC	6 L	G 1/8"	315
TH 8 LR	TH 8 LR ES	TH 8 LR NC	8 L	G 1/4"	315
TH 10 LR	TH 10 LR ES	TH 10 LR NC	10 L	G 1/4"	315
TH 12 LR	TH 12 LR ES	TH 12 LR NC	12 L	G 3/8"	315
TH 15 LR	TH 15 LR ES	TH 15 LR NC	15 L	G 1/2"	315
TH 18 LR	TH 18 LR ES	TH 18 LR NC	18 L	G 1/2"	315
TH 22 LR	TH 22 LR ES	TH 22 LR NC	22 L	G 3/4"	160
TH 28 LR	TH 28 LR ES	---	28 L	G 1"	160
TH 35 LR	TH 35 LR ES	---	35 L	G 1 1/4"	160
TH 42 LR	TH 42 LR ES	---	42 L	G 1 1/2"	160
schwere Baureihe					
TH 6 SR	TH 6 SR ES	TH 6 SR NC	6 S	G 1/4"	400
TH 8 SR	TH 8 SR ES	TH 8 SR NC	8 S	G 1/4"	400
TH 10 SR	TH 10 SR ES	TH 10 SR NC	10 S	G 3/8"	400
TH 12 SR	TH 12 SR ES	TH 12 SR NC	12 S	G 3/8"	400
TH 14 SR	TH 14 SR ES	TH 14 SR NC	14 S	G 1/2"	400
TH 16 SR	TH 16 SR ES	TH 16 SR NC	16 S	G 1/2"	400
TH 20 SR	TH 20 SR ES	TH 20 SR NC	20 S	G 3/4"	400
TH 25 SR	TH 25 SR ES	TH 25 SR NC	25 S	G 1"	250
TH 30 SR	TH 30 SR ES	---	30 S	G 1 1/4"	250
TH 38 SR	TH 38 SR ES	---	38 S	G 1 1/2"	250

für Typ ES/NC

Dichtkantenringe

leichte Baureihe

DKA 1/8-10 ES
DKA 1/4 ES
DKA 3/8 ES
DKA 1/2 ES
DKA 3/4 ES
DKA 1-33 ES
DKA 1 1/4"-42 ES
DKA 1 1/2"-48 ES

schwere Baureihe

DKA 1/4 ES
DKA 1/4 ES
DKA 3/8 ES
DKA 3/8 ES
DKA 1/2 ES
DKA 1/2 ES
DKA 1-33 ES
DKA 1 1/4"-42 ES
DKA 1 1/2"-48 ES




Hydraulikadapter
ab Seite 202



Hydraulikkupplungen
ab Seite 323



Schlauchaufroller
bis 400 bar
ab Seite 385



Nahtlose Präzisions-
Hydraulikrohre
ab Seite 411



Drosselrückschlag-
und Nadelventile für
Hydraulik ab Seite 801



Rexroth
Bosch Group
Hydraulikventile
ab Seite 810



Montagepaste für
Edelstahlverschraubungen
ab Seite 1049



HD
HD-Rückschlagventile
verschiedene Bau-
formen ab Seite 808

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.