


DG 101 Gerade Kugellager-Drehverschraubung

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss



X2) Achse

Bau-reihe	D1	DN	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	CF ¹⁾
S ⁴⁾	06	5,0	61	47	76	22,0	17	17,0	113	DG101/06SOMD	Druckangabe siehe Tabelle 1
	08	5,0	61	47	76	22,0	17	19,0	118	DG101/08SOMD	
	12	9,5	72	57	89	30,0	24	24,0	258	DG101/12SOMD	
	16	9,5	74	57	93	30,0	27	30,0	264	DG101/16SOMD	
	20	16,0	92	71	114	41,0	36	36,0	578	DG101/20SOMD	
	25	16,0	96	72	120	41,0	41	46,0	652	DG101/25SOMD	Druckangabe siehe Tabelle 1
	30	26,0	109	82	135	60,0	46	50,0	1321	DG101/30SOMD	
	38	26,0	114	82	143	60,0	55	60,0	1509	DG101/38SOMD	

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

⁴⁾ S = Schwere Baureihe

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Kompletverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verz., Cr(VI)-frei	CF	DG101/06SOMDCF	VIT