

Ultraschall Laufzeit Sensor Clamp-On, Hohe Praezision,
Gr. A3H, paar, dediziert, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div
1,2, fuer Stahlrohre, Liquid, Rohrwandstaerke von 1,5 -
2 mm (0.06 - 0.8"), Beste Temperatur <80C (<176F)
max. -40C - +121C/-40F - +250F Gehaeuse
Polyetherimid/Alu nicht korrodierend, empfohlen fuer
FST020, (Ersatz fuer FUx1010)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>