

**Artikelnummer:** 308948

**Kurzbeschreibung:** Gitterrost-Rollwagen, innerbetrieblich, verzinkt, 1185 x 785 mm

**Langbeschreibung:** Gitterrost-Rollwagen, innerbetrieblich, verzinkt, 1185 x 785 mm: Der verzinkte Gitterrost-Rollwagen ist ideal für den innerbetrieblichen Kurzstreckentransport. Der Gitterrost-Rollwagen ist verzinkt und besonders stabil. Mit einer Tragfähigkeit von 450 kg eignet er sich bestens, um Güter innerbetrieblich auf kurzen Strecken zu transportieren. Dabei machen die 4 Lenkrollen aus Polyamid das Manövrieren besonders leicht und komfortabel. Eine Lenkrolle ist mit einem Feststeller ausgestattet, sodass sich der Gitterrost-Rollwagen auch mühelos beim Be- und Entladen sichern lässt. Dank niedriger Ladehöhe und einer engen Maschenweite von 65 x 35 mm ist der Gitterrost-Rollwagen auch mit kleineren Gütern leicht und schnell zu beladen. Insgesamt ist der Gitterrost-Rollwagen 1185 mm lang, 785 mm breit und 160 mm hoch. Weitere Details: Für den innerbetrieblichen Einsatz Verzinkter Gitterrost Niedrige Ladehöhe 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 1 mit Feststeller Maschenweite Gitterrost: ca. 65 x 35 mm Bauhöhe: 125 mm Masse: L 1185 x B 785 x H 160 mm Tragfähigkeit: 450 kg Eigengewicht: 21 kg



**EAN/GTIN:** 4052462053854