


10117-534 EURORACK SCHRANK MIT FRONT- UND RÜCKTÜR, 43 HE 2020 H 600 B 600 T, RAL 7021/7035



PRODUKTBESCHREIBUNG

Rauchglastür vorn; Stahltür hinten.

19-Zoll-Lochung in den front- und rückseitigen Holmen

Schutzart IP-40

Innenliegende-Verkleidungsteile

Bolted frame, die-castings and aluminium profiles, with inset covers

Statische Traglast 400 kg

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schrank

Produktfamilie: Eurorack

Rahmenmaterial: Aluminium

Rahmenfarbe: Schwarzgrau

Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021

Material der Verkleidung: Stahl

Farbe der Verkleidung: Hellgrau

Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035

Höhe: 43 HE

Höhe: 2020 mm

Breite (mm): 600 mm

Tiefe: 600 mm

Traglast: 400-kg

Schutzart: IP40

Spezifikation: IEC-60297-3-100

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Aluminiumschrank mit Glastür vorne und Stahltür hinten, Tragfähigkeit 400-kg.

Sockel bitte separat bestellen.

Weitere Abmessungen erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.