

Scangrip Industrielampe MINI SLIM

Lichtstrom 200 Lumen, Mit Magnet
und Haken, Mit Akku

Artikelnummer: 235381



Industrielampe




- Höhe x Länge x Breite 30 x 132 x 41 mm
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 200 Lumen
- Mit Magnet und Haken
- Leuchtdauer 3 h
- 100 % faltbar
- Ladezeit 3 h
- Mit Akku
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm

Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Durchmesser	9 mm
Energieeffizienzklasse	A	Höhe	30 mm
Leuchtdauer	3 h	Breite	41 mm
Lichtstrom	200 Lumen	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm

Spannungsversorgung	Akku	WEEE- Registrierungsnummer	DE24837723
Ladezeit	3 h	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchte Ausstattung	Magnet, Haken	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Leuchtenkopf Funktion	100 % faltbar	Gewicht	0,19 kg
Länge	132 mm		

Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft