

KS Tools
KS Tools 1/2" Digitaler
Drehmomentadapter

mit Winkelmesser, 27-135 Nm

Artikelnummer: 272639



Technische Details

Gewichtsklasse Batterie	Klasse 01 (bis 15g)	Durchmesser in mm	85 mm
Messbereich Nm	27-135	Lithium-Batterie enthalten	nein
Werkzeugaufnahme Drehmoment	sonstige	Batterie enthalten	ja
Anzeige	digital	Batterie wiederaufladbar	nein
Norm	DIN EN ISO 6789-1:2017	Gewicht Batterie	0,011 kg
Vierkantaufnahme in Zoll	1/2"	Spannung Batterie/Akku	1,5 V
Anzahl benötigter Batterien	2	Vierkantantrieb in Zoll	1/2"
Batterietyp	AAA	Gewicht	0,59 kg
Batterie-Zusammensetzung	Zink Kohle		

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm