

Nählichtlampe Röhrenform 22x63 mm, B15d 235V 15W matt stoßfest

Artikel-Nr. 48214



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Lichtstrom:	90 lm
Socket:	B15d
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	22 mm
Gesamtlänge:	63 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	64 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Nählichtlampe Röhrenform 22x63 mm Nählichtlampe Röhrenform B15d, matt, stoßfest. Ersatzbirne für Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 31.07.2015 11:46:40



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.