


Artikelnummer: 124432

Kurzbeschreibung: Transportroller Wagner Connect MM 1382, L 590 x B 390 x H 110 mm, Traglast 250 kg, beliebig kombinierbar

Langbeschreibung: Transportroller Wagner Connect MM 1382, L 590 x B 390 x H 110 mm, Traglast 250 kg: Der extrem robuste und formstabile Transportroller Connect MM 1382 von Wagner besteht aus einer 18 mm starken Multiplexplatte aus FSC--zertifiziertem Birkenholz und kann dank der 4 ausgesprochen belastbaren Lenkrollen aus Polyamid sowohl auf weichen als auch auf festen Böden eingesetzt werden. Seine Traglast beträgt bis zu 250 kg. Das besondere Highlight a'çâ,-â€œ er ist einfach und flexibel mit weiteren Transportrollen kombinierbar, sodass die zur Verfügung stehende Ladefläche ganz nach Bedarf und völlig ohne Werkzeugeinsatz oder Montagearbeiten beliebig in jede Richtung erweitert werden kann. Ein praktischer Tragegriff für den schnellen Standortwechsel rundet seine Ausstattung gekonnt ab. Bei uns erhalten Sie auf den Transportroller Connect MM 13823 von Wagner 3 Jahre Garantie. Hinweis: Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet. Weitere Details: Variable Vergrößerung der Ladefläche dank Kombinierbarkeit mit weiteren Transportrollern Mit 4 hochbelastbaren Lenkrollen aus Polyamid für alle weichen sowie robusten Böden Inklusive praktischem Tragegriff Material: 18 mm starke, formstabile Multiplexplatte aus FSC--zertifiziertem Birkenholz Traglast: bis zu 250 kg Rollendurchmesser: 75 mm Farbe: naturbeige Maße: L 590 x B 390 x H 110 mm Gewicht: 3,480 kg Garantie: 3 Jahre



EAN/GTIN: 4001073290349