

Artikelnummer: 305046

Kurzbeschreibung: Stationärer Hubtisch DSHT1T

Langbeschreibung: Stationäre Hubtische DSHT mit Doppelschere:
Stationäre Hubtische der Reihe DSHT erreichen dank der Doppelschere grössere Hubhöhen und heben die Lasten von bis zu 2 t elektrisch auf die gewünschte Ebene bis maximal 3000 mm. Sie können sowohl direkt auf dem Fussboden montiert, als auch in diesen eingelassen werden. In den Boden eingelassen ist er eine platzsparende Variante. Stationäre Hubtische wie die DSHT werden hauptsächlich zur Verladung oder Bestückung in Lagern, Speditionen oder in Industriebetrieben eingesetzt. Die elektrischen



Doppelscheren-Hubtische der DSHT-Serie haben eine maximale Tischhöhe von 2050 mm und eine Tragfähigkeit bis 4000 kg. Ergonomisches Arbeiten auf dem Boden montierbar Bedienteil-Zuleitung 3 m robuste Hohlprofile Überlastschutz Hubmotor: 2,2 kW Netzspannung (V/A): 380/16 Modell DSHT1T Tragfähigkeit (Q): 1.000 kg Hubbereich (h): 305 - 1780 mm Hubgeschwindigkeit: 15 - 25 mm/s Plattformgrösse (lxb): 1300 x 820 mm Masse: L 1300 x B 820 x H 305 mm Gewicht: 210 kg Modell DSHT2T Tragfähigkeit (Q): 2.000 kg Hubbereich (h): 360 - 1780 mm Hubgeschwindigkeit: 25 - 35 mm/s Plattformgrösse (lxb): 1300 x 850 mm Masse: L 1300 x B 850 x H 360 mm Gewicht: 295 kg Modell DSHT4T Tragfähigkeit (Q): 4.000 kg Hubbereich (h): 400 - 2050 mm Hubgeschwindigkeit: 40 - 50 mm/s Plattformgrösse (lxb): 1700 x 1200 mm Masse: L 1700 x B 1200 x H 400 mm Gewicht: 520 kg

Hersteller: k.A.

