

**Serie 6, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Edelstahl
(mit Antifingerprint)
KFD96APEA**



**Die No Frost French Door
Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh
XXL <0 °C>: hält Lebensmittel länger frisch
und vitaminreich. Nie wieder abtauen,
dafür Eis und gekühltes Wasser auf
Knopfdruck.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Metallrückwand mit MultiAirflow**: zirkuliert kühle Luft für gleichmäßige Temperatur im Kühlschrank.
- **XXL-Fassungsvermögen**: mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst.
- **LED-Beleuchtung**: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Big-Box-Schublade**: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 327 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 199 l
Volumen der Kaltlagerfächer: 375 l
Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1830 mm
Gerätebreite: 905 mm
Gerätetiefe: 731 mm
Nettogewicht: 138.5 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Links und rechts
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Länge Anschlusskabel: 240.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: Freistehend



Serie 6, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KFD96APEA

Die No Frost French Door Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL<0°C>: hält Lebensmittel länger frisch und vitaminreich. Nie wieder abtauen, dafür Eis und gekühltes Wasser auf Knopfdruck.

- NoFrost, Kühl-/ Gefrierkombination French Door
- Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 574 l
- Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

Design

- Integr. Griff hori. und vert.
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Taste: SuperKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect-fähig über WLAN
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Abschliessbar
- Kindersicherung, Sabbat-Schaltung, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung
- Optische Warnanzeige Tür offen

Eis und Wasser

- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel
- Eisherstellung/Tag IceM kg: 5 kg

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l
- Freezer Light
- Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Klimaklasse: SN-T
- 220 - 240 V
- Länge Zulaufschlauch: 300 cm
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm


Zubehör

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**Serie 6, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Edelstahl
(mit Antifingerprint)
KFD96APEA**

Maße in mm




A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

Maße in mm



Maße in mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

Maße in mm



A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar
B: 25 mm für feste Abstandhalter auf der Rückseite hinzufügen
C: Position des Wasseranschlusses