

## fetra bac sur roulettes

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, hauteur 1800 mm, rehausses : 3 parois (grillage), 1 double porte battante, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118900



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Roll-conteneur

Force 600 kg

bac sur roulettes






- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur 1800 mm
- rehausses : 3 parois (grillage), 1 double porte battante
- verrouillable avec fermeture à verrou
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	bac sur roulettes	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
rehausses	3 parois (grillage), 1	équipement roue	roulettes pivotantes avec

	double porte battante		freins
charge	600 kg	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	1000 mm	frein	oui
largeur de plateau	700 mm	norme européenne	non
hauteur	1800 mm	disposition des roues	rectangulaire
plateforme	plein	système de fermeture	fermeture à verrou
emboîtable	non	norme	EN 1757-3 (frein)
Ø de roue	200 mm	Poids	66 kg

## Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris