

META

Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes

MULTIPAL

largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 500 kg, le fond est inséré, grosseur de la maille 60 x 40 mm, tige de support 35 x 2 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 150086

META Tablette en caillebotis MULTIPAL

pour rayonnage à palettes

Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes

- largeur x profondeur 2700 x 1100 mm
- pour une charge max. par tabl. de 500 kg
- le fond est inséré
- grosseur de la maille 60 x 40 mm, tige de support 35 x 2 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| type de meuble | rayonnage | hauteur tige de support | 35 mm |
| type de rayonnage | accessoires | montage des tablettes / niveaux | inséré |
| champ de rayonnage | composant | largeur | 2700 mm |
| composant | Tablette en caillebotis | profondeur | 1100 mm |
| accessoires de rayonnage | tablette | charge maxi par tablette | 500 kg |
| pour type de rayonnage | rayonnage à palettes | matériau | acier |
| type tablette/niveau | caillebotis | surface de tablette | galvanisé |
| Grosseur de la maille de tablett | 60 x 40 mm | exécution couleur | galvanisé |

épaisseur de matériau
tige de su 2 mm

Poids 33 kg

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203461 |  | escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,7 m, longueur de lisse 2,49 m, en aluminium |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 507316 |  | chariots de levage/pesage, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide |
| 513209 |  | escalier mobile roulant, estrade hauteur 1,92 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins |