

ADB armoire à tiroirs


hauteur x largeur x profondeur 1790 x 800 x 410 mm, 60 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre avec verrouillage 2 points, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 243817



armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1790 x 800 x 410 mm
- structure en acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- avec porte-étiquettes
- 60 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 36x60 mm/24x95 mm
- largeur utile 220 mm, profondeur utile 310 mm
- force par tiroir 10 kg
- extension de tiroir 75 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre avec verrouillage 2 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en



RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	75 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	champ d'inscription	porte-étiquettes
matériau	acier	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1790 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
largeur	800 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	410 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	double porte battante	blocage d'extension	oui
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	60 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre avec verrouillage 2 points
nombre x hauteur tiroirs	36x60 mm/24x95 mm	roulant	non
largeur utile du tiroir	220 mm	livraison	livré monté
profondeur utile du tiroir	310 mm	Poids	130 kg
capacité de charge de tiroir	10 kg		