

## Moravia protection de tube

forme coude, longueur x diamètre  
1000 x 70 - 100 mm, en  
polyuréthane, en jaune/noir,  
autoadhésif

Numéro d'article: 520071



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Profilé d'avertissement et de protection

### Protection de tube

protection de tube







- convient pour intérieur et extérieur
- forme coude
- longueur x diamètre 1000 x 70 - 100 mm
- en polyuréthane
- en jaune/noir
- autoadhésif
- résistance à la température de -40 °C à +90 °C
- selon DIN 4844 et classe de protection incendie UL94HB

### Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	matériau	polyuréthane
équipement de sécurité	profilé de protection	plage de température	-40 °C à +90 °C
type de protection	protection de tube	longueur	1000 mm

lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	diamètre	70-100 mm
forme	coude	couleur	jaune/noir
norme	DIN 4844	fixation	autoadhésif
coupe-feu	classe de protection incendie UL94HB	Poids	1,51 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215547		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
217108		cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm, profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame
523816		peinture de marquage au sol, pour appareil de marquage au sol, bombe aérosol, RAL1023 jaune signalisation
527237		support sacs grand volume, 1 porte-sac(s) pour 2500 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roul.
691499		protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller
991754		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc