


rayonnage - rayonnage d'angle

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1300 x 410 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation à gauche, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 521011



Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

Rayonnage d'angle

rayonnage - rayonnage d'angle



- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1300 x 410 mm
- charge maximale par élément 1060 kg
- charge max. par tablette 265 kg
- largeur x profondeur compartiment 900 x 390 mm
- 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés
- Réglable au pas de 40 mm
- angle d'installation à gauche
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté

- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément





Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| type de meuble | rayonnage | nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce |
| type de rayonnage | rayonnage | largeur de compartiment | 900 mm |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | profondeur de compartiment | 390 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage d'angle | tablette réglable au pas | 40 mm |
| convient pour (secteurs) | salles d'archives et entrepôts | utilisation | unilatéral |
| matériau | acier | type tablette/niveau | tablette bois |
| hauteur | 1800 mm | surface de montant | galvanisé |
| largeur | 910 mm | surface de traverses | galvanisé |
| profondeur | 410 mm | alignement angle d'installation | à gauche |
| longueur des côtés A | 900 mm | exécution couleur | galvanisé |
| longueur des côtés B | 1300 mm | livraison | démonté |
| charge maxi par tablette | 265 kg | Poids | 52,8 kg |
| charge maxi par élément | 1060 kg | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 521008 |  | rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900 x 410 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 521021 |  | sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 890 x 390 mm, installation à gauche, pour une charge max. par tabl. de 265 kg, en bois |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune |
| 526019 |  | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique |
| 532431 |  | rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |