


rayonnage - rayonnage d'angle

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1300 x 410 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation à gauche, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 521011



Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

Rayonnage d'angle

rayonnage - rayonnage d'angle

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1300 x 410 mm
- charge maximale par élément 1060 kg
- charge max. par tablette 265 kg
- largeur x profondeur compartiment 900 x 390 mm
- 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés
- Réglable au pas de 40 mm
- angle d'installation à gauche
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : volume de livraison 7 montants, tablettes



conform. à l'offre

- Produit livré démonté
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage	largeur de compartiment	900 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	profondeur de compartiment	390 mm
champ de rayonnage	rayonnage d'angle	tablette réglable au pas	40 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	utilisation	unilatéral
matériau	acier	type tablette/niveau	tablette bois
hauteur	1800 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	910 mm	surface de traverses	galvanisé
profondeur	410 mm	alignement angle d'installation	à gauche
longueur des côtés A	900 mm	volume de livraison	volume de livraison 7 montants, tablettes conform. à l'offre
longueur des côtés B	1300 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	265 kg	livraison	démonté
charge maxi par élément	1060 kg	Poids	52,8 kg

Accessoires

521008		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900 x 410 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
521021		sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 890 x 390 mm, installation à gauche, pour une charge max. par tabl. de 265 kg, en bois

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein