

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 714674

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 70 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 39 x 12 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	128 mm
charge	70 kg	longueur de moyeu	39 mm

pneumatique	caoutchouc plein	trou de moyeu	12 mm
Ø de roue	100 mm	largeur de roue	30 mm
matériau de jante	plastique	portée	33 mm
roulement	palier lisse	propriété surface de roulement	non tachant
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	Ø trou arrière	12,2 mm
élément de fixation	trou de fixation	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	couleur de la jante	noir
trou de fixation	12,2 mm	Poids	0,55 kg
matériau de boîtier	acier		

Accessoires

714787



roue, force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés